



## RINFORZO PER DIRAMAZIONI - COLLARE



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Il collare ad installazione rapida semplifica la misurazione e il taglio della barra filettata

Elimina la necessità di tagliare la barra filettata a dimensioni esatte

Funziona con barre filettate tagliate in maniera approssimativa ed elimina le sbavature lato tubo

Può essere installato con una barra filettata al di sopra o al di sotto del tubo di servizio

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione

### SPECIFICATIONS

**Finitura:** Elettrozincato

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2


Numero catalogo	Codice articolo	Dimensione tubo	NB/DN (Diametro nominale)	Diametro esterno (DE)	Dimensione della barra filettata (DBR)	Altezza (H)
-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------	--	-------------

CSBBRP0100EG	404477	1"	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm
CSBBRP0125EG	404478	1 1/4"	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm
CSBBRP0150EG	404479	1 1/2"	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm
CSBBRP0200EG	404480	2"	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (Largh.)
CSBBRP0100EG	404477	41.4 mm	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	50 mm	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	56.1 mm	22.2 mm
CSBBRP0200EG	404480	68.3 mm	22.2 mm

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

**America del Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**