

## RINFORZO PER DIRAMAZIONI - CONNESSIONE PER LEGNO/ACCIAIO



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Si fissa su legno o cemento quando non sono necessarie approvazioni per cemento fessurato

### SPECIFICATIONS

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Finitura	Dimensione della barra filettata (DBR)	Altezza (H)	Lunghezza (L)
CSBBRS2MEG	402240	Acciaio	Elettrozincato	10, 12	28.2 mm	40.4 mm


Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Larghezza (Largh.)	Diametro della vite (Dv)	Lunghezza della vite (L)	Diametro punta di perforazione
CSBBRS2MEG	402240	26.9 mm	1/4"	44.5mm	5mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

I dispositivi di aggancio delle diramazioni agli elementi strutturali devono essere utilizzati solo per detti rinforzi e non per attaccare le tubature dei sistemi antincendio a sprinkler.

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**