

C-CHANNEL 2-2 OPEN CORNER ANGLE BRACKET



FEATURES

Applicabile universalmente per l'assemblaggio di sistemi di supporto

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio


Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Tipo di profilo	Angolo (a)	A	B	C
EBL25A135	584668	E0, E0L, E1	135 °	25 mm	88 mm	4 mm
EBL35A135	587520	E2, E2L, E3, E4	135 °	35 mm	88 mm	4 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	D	Diametro del foro (HS)
EBL25A135	584668	44 mm	10.5 mm
EBL35A135	587520	44 mm	10.5 mm

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER