



COLLARI NON ISOLATI NVENT CADDY MACROFIX PER CONDOTTI DI VENTILAZIONE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)

Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)

Quick locking system prevents the hanger from accidentally opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)

Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)

L'innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali più lunghe, lasciano più spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barra filettata M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Temperatura: Da -50 a 110 °C


Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Diametro esterno (DE)	Dimensione della barra filettata (DBR)	Larghezza (Largh.)	Spessore (S)	Diametro della vite (Dv)
MFVN0100EG	586503	100 mm	8, 10"	20 mm	1 mm	6
MFVN0125EG	586505	125 mm	8, 10"	20 mm	1 mm	6
MFVN0150EG	586507	150 mm	8, 10"	20 mm	1 mm	6
MFVN0160EG	586508	160 mm	8, 10"	20 mm	1 mm	6
MFVN0200EG	586510	200 mm	8, 10"	20 mm	1 mm	6
MFVN0250EG	586512	250 mm	8, 10"	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0315EG	586515	315 mm	8, 10"	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0355EG	586516	355 mm	8, 10"	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0400EG	586517	400 mm	8, 10"	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0450EG	586518	450 mm	8, 10"	21 mm	1.5 mm	6
MFVN0500EG	586519	500 mm	8, 10"	21 mm	1.5 mm	6
MFVN0630EG	586522	630 mm	8, 10"	23 mm	1.75 mm	6
MFVN0800EG	586524	800 mm	8, 10"	23 mm	1.75 mm	6
MFVN1000EG	586526	1000 mm	8, 10"	23 mm	2 mm	6

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza della vite (L)	Angolo (a)	Carico statico (F)	Certificazioni
MFVN0100EG	586503	27mm	80 °	775N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0125EG	586505	27mm	80 °	775N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0150EG	586507	40mm	80 °	775N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0160EG	586508	40mm	80 °	775N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0200EG	586510	40mm	80 °	775N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0250EG	586512	40mm	80 °	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0315EG	586515	40mm	80 °	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0355EG	586516	40mm	80 °	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0400EG	586517	40mm	80 °	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0450EG	586518	40mm	80 °	900N	
MFVN0500EG	586519	40mm	80 °	900N	
MFVN0630EG	586522	40mm		1150N	ITB
MFVN0800EG	586524	40mm		1150N	
MFVN1000EG	586526	40mm		1400N	

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER