



KIT PER TELAIO AD H NVENT CADDY PYRAMID



CERTIFICATIONS



FEATURES

La parte inferiore in schiuma o gomma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

L'interfaccia in gomma della copertura è ideale per le installazioni di pannelli solari

Kit includes 2 post bases with pre-installed mounting hardware, 6 bolts, 6 strut nuts, and 2 L-brackets to complete H-frame

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

Adatto a profili strut standard

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Temperatura	Fattore di sicurezza del carico statico	Rivestiment o inferiore in gomma	Tipo di profilo strut
-----------------	-----------------	-----------	-------------	---	----------------------------------	-----------------------

PHK	360420	Polypropylene, Polyethylene	-34.4 to 54 °C	3:1	Schiuma	A (41 x 41 mm)
-----	--------	--------------------------------	----------------	-----	---------	----------------

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Larghezza (Largh.)	Area della superficie	Carico statico (F)
PHK	360420	117 mm	314 mm	314 mm	0.18m ²	6670N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static load represents 750 lb (3,335 N) per post base. L'utente finale deve selezionare e valutare l'intelaiatura del profilo strut per accertarsi che il telaio a H sia in grado di sopportare adeguatamente il carico applicato.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER