SUPPORTI FISSI CON PROFILI STRUT NVENT CADDY PYRAMID ST

CERTIFICATIONS

FEATURES

- Offre un supporto di livello superiore per tubi, conduit, condotti, passerelle portacavi e attrezzature
- La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto
- Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica
- Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura
- Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera
- Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione
- Semplice da trasportare sul tetto
- Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

SPECIFICATIONS

Fattore di sicurezza del carico statico:	3:1
Finitura:	Zincata a caldo
Materiale:	Polyethylene;Polypropylene;Steel
Temperatura:	Da -45 a 65 °C

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza 1 (L1)	Length 2 (L2)	Altezza (H)	Larghezza (Largh.)	Area della superficie
PSF6C	360463	152 mm	203 mm	122 mm	152 mm	26452mm²
PSF10C	360464	254 mm	317.5 mm	122 mm	203 mm	59355mm²
PSF10D	360465	254 mm	317.5 mm	163 mm	203 mm	59355mm²
PSF16C	360466	406 mm	483 mm	122 mm	203 mm	91613mm²
PSF16D	360467	406 mm	483 mm	163 mm	203 mm	91613mm²

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Peso unitario	Carico statico (F)	Certificazioni
PSF6C	360463	0.5 kg	1334N	
PSF10C	360464	1 kg	4450N	ITB
PSF10D	360465	1.5 kg	4450N	ITB
PSF16C	360466	1.5 kg	6670N	ITB
PSF16D	360467	2 kg	6670N	ITB

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static load at 73.1 kPa (10.6 psi) roof loading. Contattare un ingegnere di progetto o esperto in coperture per conoscere il carico massimo consentito per sistemi di copertura di ogni singolo progetto.

DIAGRAMS





AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.