

KIT DEL SISTEMA DI CATENARIE NVENT CADDY SPEED LINK



FEATURES

Il kit include la lunghezza pretagliata di cavo interrotto per evitare lo sfilacciamento, un terminale di ancoraggio con gancio a un'estremità e un meccanismo di bloccaggio per risparmiare tempo durante l'installazione

Si fissa alla struttura dell'edificio avvolgendosi e agganciandosi al cavo metallico

Il terminale di ancoraggio con gancio si fissa facilmente al dado a occhiello

La molla di ritegno fornisce una connessione sicura

SPECIFICATIONS

Diametro del cavo:	6 mm
Finitura:	Electrogalvanized; Hot-Dip Galvanized
Materiale:	Steel; Zinc Alloy; Polypropylene

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza del cavo	A	B	C	Altezza (H)
SLK6L10	196801	10m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L15	196802	15m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L20	196803	20m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L25	196804	25m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L30	196805	30m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L40	196806	40m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L5	196800	5m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L50	196807	50m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Larghezza (Largh.)	Spessore (S)	Angolo (a)
SLK6L10	196801	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L15	196802	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L20	196803	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L25	196804	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L30	196805	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L40	196806	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L5	196800	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L50	196807	41 mm	30 mm	60 ° Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


La lunghezza del cavo metallico viene misurata a partire dall'estremità al lato del gancio della crimpatura.

Il carico statico 1 rappresenta un punto di carico al centro dell'installazione delle catenarie. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.

Il precarico del cavo metallico deve essere applicato utilizzando l'utensile pretensionatore delle catenarie.

Installazione orizzontale		
Precarico	1,000 N	450 N
Carico statico1 (F1)	490 N	590 N
Carico statico 2 (F2)	880 N	1080 N
Carico statico 3 (F3)	980 N	1180 N
Installazione verticale		
Carico statico 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER