



NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON GANCIO PER LAMIERE GRECATE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale per lamiere grecate pre-assemblato

Si fissa velocemente e facilmente su solette in lamiera grecata senza calcestruzzo

Basta premere le estremità all'interno del foro nella lamiera grecata ed è fissato

Il design innovativo protegge il cavo dagli bordi taglienti dei fori, minimizzando il rischio di danneggiamenti

SPECIFICATIONS

Fattore di sicurezza del carico statico:	5:1
Finitura:	Elettrozincato
Materiale:	Steel;Zinc Alloy;Polypropylene
È conforme a:	HVAC-DCS SMACNA

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Diametro del cavo	Lunghezza del cavo	Spessore della lastra di copertura per tetto	A	Diametro del foro (HS)
SLK15L1DH	196676	1.5 mm	1 m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm

Numero catalogo	Codice articolo	Diametro del cavo	Lunghezza del cavo	Spessore della lastra di copertura per tetto	A	Diametro del foro (HS)
SLK15L2DH	196677	1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK2L3DH	196532	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK2L5DH	196533	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK2L7DH	196534	2 mm	7m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Carico statico (F)
SLK15L1DH	196676	195N
SLK15L2DH	196677	195N
SLK2L3DH	196532	440N
SLK2L5DH	196533	440N
SLK2L7DH	196534	440N

Spessore (S): 12.5 mm

Larghezza (Largh.): 19 mm

Altezza (H): 55 mm


Angolo (a): 90 ° Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La capacità di carico è applicabile solo se la capacità di carico dell'elemento di supporto (lamiera grecata in acciaio) è adeguata.

Contattare il produttore della copertura per conoscere la capacità di carico consigliata.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre

inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europa Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europa Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--