

NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON CLIP PER FILI DI SOSPENSIONE



FEATURES

Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e terminale di ancoraggio di clip per fili di sospensione preassemblati per i cavi delle catenarie

Può essere usato per appendere servizi dai cavi delle catenarie o per fungere da supporto intermedio per ridurre abbassamento e tensione

Si aggancia facilmente al cavo della catenaria e si fissa quando viene chiuso

La clip senza utensili può essere chiusa manualmente sul cavo della catenaria

SPECIFICATIONS

Fattore di sicurezza del carico statico: 5:1

Finitura: Electrogalvanized;nVent CADDY Armour

Materiale: Steel;Spring Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Table 1/3


Numero catalogo	Codice articolo	Diametro del cavo	Lunghezza del cavo	A	B	C
SLK15L1DW6	196830	1.5 mm	1 m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L2DW6	196831	1.5 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L3DW6	196832	1.5 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L5DW6	196833	1.5 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L1DW6	196836	2 mm	1 m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L2DW6	196837	2 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L3DW6	196838	2 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm

Numero catalogo	Codice articolo	Diametro del cavo	Lunghezza del cavo	A	B	C
SLK2L5DW6	196839	2 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L1DW6	196842	3 mm	1 m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L2DW6	196843	3 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L3DW6	196844	3 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L5DW6	196845	3 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm

Table 2/3						
Numero catalogo	Codice articolo	Diametro (Ø)	Altezza (H)	Larghezza (Largh.)	Spessore (S)	Angolo (a)
SLK15L1DW6	196830	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2DW6	196831	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3DW6	196832	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L5DW6	196833	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L1DW6	196836	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2DW6	196837	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3DW6	196838	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L5DW6	196839	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK3L1DW6	196842	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L2DW6	196843	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L3DW6	196844	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L5DW6	196845	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max

Table 3/3		
Numero catalogo	Codice articolo	Carico statico (F)
SLK15L1DW6	196830	195N
SLK15L2DW6	196831	195N
SLK15L3DW6	196832	195N
SLK15L5DW6	196833	195N
SLK2L1DW6	196836	440N
SLK2L2DW6	196837	440N
SLK2L3DW6	196838	440N
SLK2L5DW6	196839	440N
SLK3L1DW6	196842	700N
SLK3L2DW6	196843	700N
SLK3L3DW6	196844	700N
SLK3L5DW6	196845	700N

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER