



## NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON TERMINALE AD Y E DUE GANCI



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e due terminali a gancio pre-assemblati

Si fissa alla struttura dell'edificio e si aggancia per sospendere i corpi illuminanti o canaline supporto cavi

La molla di ritegno fornisce una connessione sicura

Il suo design permette di rimuoverlo temporaneamente per effettuare manutenzioni o aggiungere cavi nella canalina

La discesa singola con doppio gancio fornisce maggiore stabilità al sistema

Disponibile anche nella configurazione a singolo gancio terminale

### SPECIFICATIONS

<b>Diametro del cavo:</b>	2 mm
<b>Fattore di sicurezza del carico statico:</b>	5:1
<b>Finitura:</b>	Elettrozincato
<b>Materiale:</b>	Steel;Zinc Alloy;Polypropylene
<b>È conforme a:</b>	HVAC-DCS SMACNA

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza del cavo	Lunghezza del cavo in acciaio "Y" (YL)	A	B	C
SLK2YH500L2	196549	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLK2YH500L3	196550	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLK2YH500L7	196551	7m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Carico statico (F)	Quantità confezione
SLK2YH500L2	196549	440N	1.0000
SLK2YH500L3	196550	440N	1.0000
SLK2YH500L7	196551	440N	1.0000


**Spessore (S):** 12.5 mm

**Larghezza (Largh.):** 19 mm

**Altezza (H):** 55 mm

**Angolo (a):** 90 ° Max

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

**America del Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**