



NVENT CADDY SPEED LINK SLS CON GANCIO PER LAMIERE GRECATE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale per lamiere grecate pre-assemblato

Si fissa velocemente e facilmente su solette in lamiera grecata senza calcestruzzo

Basta premere le estremità all'interno del foro nella lamiera grecata ed è fissato

Il design innovativo protegge il cavo dagli bordi taglienti dei fori, minimizzando il rischio di danneggiamenti

La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi

Si installa in profili strut senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel profilo stesso

SPECIFICATIONS

Diametro del cavo:	2 mm
Fattore di sicurezza del carico statico:	5:1
Finitura:	Elettrozincato
Materiale:	Steel;Zinc Alloy;Polypropylene
È conforme a:	HVAC-DCS SMACNA

Table 1/1

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza del cavo	Spessore della lastra di copertura per tetto	A	Dimensione del foro 1 (HS1)	Carico statico (F)
SLS2L3DH	196753	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	270N
SLS2L5DH	196754	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	270N

Dimensione dell'asola (DA):	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Hole Size 2 (HS2):	8 - 10 mm
Larghezza (Largh.):	16 mm
Height 2 (H2):	46.5mm
Altezza 1 (H1):	53mm
Dimensioni della filettatura (TS):	M8
Spessore (S):	4 mm Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

Il carico totale per cavo in un trapezio multilivello non deve eccedere il carico statico ammissibile.

La capacità di carico è applicabile solo se la capacità di carico dell'elemento di supporto (lamiera grecata in acciaio) è adeguata.

Contattare il produttore della copertura per conoscere la capacità di carico consigliata.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER