

DADO PROFILO STRUT SENZA MOLLA



FEATURES

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut

SPECIFICATIONS

Fattore di sicurezza del carico statico: 3:1



Table 1/1

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Finitura	Dimensione della barra filettata (DBR)	Spessore (S)	Coppia (TQ)
NUTM6EG	314995	Acciaio	Elettrozincato	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Acciaio	Zincata a caldo	6	6 mm	12 N·m
NUTM6S6	315140	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Acciaio	Elettrozincato	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Acciaio	Zincata a caldo	8	6 mm	28 N·m
NUTM8S6	315150	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m
NUTM10EG	315025	Acciaio	Elettrozincato	10	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Acciaio	Zincata a caldo	10	8 mm	55 N·m
NUTM10S6	315160	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Finitura	Dimensione della barra filettata (DBR)	Spessore (S)	Coppia (TQ)
NUTM12EG	315035	Acciaio	Elettrozincato	12	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Acciaio	Zincata a caldo	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM16EG	315036	Acciaio	Elettrozincato	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16HD	315037	Acciaio	Zincata a caldo	16	11.7 mm	125 N·m

Forza di estrazione				
Pezzo numero	Tipo di profilo	Spessore del profilato		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro

rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER