


AGGANCIO UNIVERSAL PER ELEMENTI STRUTTURALI



CERTIFICATIONS



FEATURES

Il design dello Universal Attachment permette ad un unico prodotto di attaccarsi direttamente a calcestruzzo, legno, travi reticolari o agganci per travi a I

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali

Works with 1" through 2" brace pipes and 1/4" angle iron braces to reduce inventory

Il bullone centrale non deve essere serrato

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Finitura	Diametro del foro (HS)	A	B
-----------------	-----------------	-----------	----------	------------------------	---	---

CSBUNIV050EG	404407	Ghisa	Elettrozincato	14 mm	133.4 mm	101.6 mm
CSBUNIV075EG	404409	Ghisa	Elettrozincato	21 mm	133.4 mm	101.6 mm


Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	C	Certificazioni
CSBUNIV050EG	404407	41.4 mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR, cUL, UL, OSHPD, FM Approved, Seismic
CSBUNIV075EG	404409	41.4 mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, OSHPD, FM Approved, Seismic

Carichi UL		
Pezzo numero	Braccio di Rinforzo	Capacità di carico
CSBUNIV050EG	25 mm - 50 mm EN10255H	6094 N
CSBUNIV075EG	25 mm - 50 mm EN10255H	8896 N

Carichi secondo FM					
Tipologia di rinforzo	Dimensione tubazione	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Tubazione	N/D	7,205 N	10,230 N	12,545 N	13,965 N

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER