

BRANCH LINE RESTRAINT STRUCTURE ATTACHMENT TO WOOD/CONCRETE



CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to wood or concrete where cracked concrete approval is not needed

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Lunghezza (L)	Dimensione della barra (RS)	Diametro della vite (Sc)
CSBBRS2MEG	402240	Steel	Electrogalvanize d	40.4mm	10, 12	0.25in


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Lunghezza vite (L)	Larghezza (W)	Diametro punta di perforazione
CSBBRS2MEG	402240	28.2mm	44.5mm	26.9mm	5mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.

DIAGRAMS



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER