

BASIC PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A

CODICE A CATALOGO

EB0811



Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design

CARATTERISTICHE

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 400 VAC, 3-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: Enlogic

Tipo: Basic PDU

Product Type: Socket Strip

Tipo di presa: (30) C13; (12) C19

Socket Quantity: 42

Switched Outlets: No

Circuit Breaker: 16 A, 1-pole, Hy-Mag

Circuit Breaker Quantity: 6

Current Rating: 22A

Input Cable Length: 3m

Input Cable Location: Top Feed

Input Current: 32 A

Tensione di ingresso: 380-415 VAC, 3 PH

Max Power Input: 22.0 kVA

Tensione nominale: 415V

On/Off Switch Included: No

Output Voltage: 230VAC

Plug Type: IEC 60309 532P6 (IP44)

Rack Units: 0U

Removable Input Cable: No

Metering Type: None

Materiale: Steel

Finitura: Powder Coated

Colore: Black

Altezza: 1750mm

Larghezza: 55mm

Profondità: 53mm

Peso: 9.02kg

Quantità per confezione: 1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER