

RACKPOWER 3X TEMPERATURE AND 1X HUMIDITY SENSOR



3x Temperature and 1x Humidity Probe Sensor for nVent SCHROFF RackPower PDU's.

CARATTERISTICHE

3x Temperature and 1x Humidity Sensor

With 2 Meter cable and integrated magnet for easy mounting

For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's

Hot pluggable for easy integration

Temperature Measuring Range 0 to 65 °C

Temperature Measuring Accuracy +- 2 %

Humidity Measuring Range 10-90% RH, Non-Condensing

Humidity Measuring Accuracy +- 5 %

Second and Third Temperature Sensor with 950 mm cable

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Product Type	Famiglia di prodotti	Works With	Quantità per confezione	Altezza	Removable Input Cable
EA9105	Sensor	Enlogic	RackPower	1	270mm	No

Table 2/2

Codice a catalogo	Plug Type
EA9105	RJ45

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o

annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.