

TELESCOPIC SLIDES C-PROFILE FOR CABINET



Telescopic slides with guiding profile for fitting in cabinets with 25 kg load capacity.

CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE

For mounting 84 HP wide subracks in the 19" plane

Loading capacity: 25 kg per pair

The guiding profile (1) is matched to the fixing dimension in the cabinet (it is bolted to the 19" profile of the cabinet); the adaptor Rail (3) is matched to the depth and fixing dimension on the subrack (it is inserted into the guiding profile like a telescopic slide)

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo	Accessory Type	Product Type	Quantità per confezione	Finitura	Materiale
24562-473	C Profile	Slide rails	Telescopic Slide	2	Anodized	Aluminum

Table 2/2

Codice a catalogo	Profondità
24562-473	1200mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

No protection against extraction, no stop at full extension.

The reinforcement Rail and the C-Rails have been tested in accordance with the Russian atomic energy authority GAN standards.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER