

## VARISTAR CP FRAME



Varistar CP welded frame is available for static load requirements and can be integrated with 19", ETSI or mounting plate. Additionally, castors can be added to the frame if needed.

However, if you require castors for your application, you might want to consider a mobile frame that already includes castors.

### CARATTERISTICHE

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point

Static load-carrying capacity max. 1600 kg

Please order adjustable feet separately

### SPECIFICHE

Table 1/3

| Codice a catalogo | Tipo     | Frame Material | Static Load | È conforme a | Product Type       | Altezza |
|-------------------|----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|---------|
| 20630-065         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1200mm  |
| 20630-066         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1200mm  |
| 20630-067         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1200mm  |
| 20630-068         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1200mm  |
| 20630-071         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1200mm  |
| 20630-072         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1200mm  |
| 20630-073         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1200mm  |

| Codice a catalogo | Tipo     | Frame Material | Static Load | È conforme a | ProductType        | Altezza |
|-------------------|----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|---------|
| 20630-074         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1200mm  |
| 20630-075         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1400mm  |
| 20630-076         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1400mm  |
| 20630-077         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1400mm  |
| 20630-078         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1400mm  |
| 20630-079         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1400mm  |
| 20630-080         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1400mm  |
| 20630-081         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1400mm  |
| 20630-082         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1400mm  |
| 20630-083         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1600mm  |
| 20630-084         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1600mm  |
| 20630-085         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1600mm  |
| 20630-086         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1600mm  |
| 20630-087         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1600mm  |
| 20630-088         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1600mm  |
| 20630-089         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1600mm  |
| 20630-090         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1600mm  |
| 20630-091         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1800mm  |
| 20630-092         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1800mm  |
| 20630-093         | Standard | Steel          |             |              | Cabinet/Rack Frame | 1800mm  |

| Codice a catalogo | Tipo     | Frame Material | Static Load | È conforme a             | ProductType        | Altezza |
|-------------------|----------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------|
| 20630-094         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 1800mm  |
| 20630-095         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 1800mm  |
| 20630-096         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 1800mm  |
| 20630-097         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 1800mm  |
| 20630-098         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 1800mm  |
| 20630-099         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-100         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-101         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-102         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-103         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-104         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-105         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-106         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-107         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-108         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-109         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-110         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-111         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |
| 20630-112         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |
| 20630-113         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |

| Codice a catalogo | Tipo     | Frame Material | Static Load | È conforme a             | ProductType        | Altezza |
|-------------------|----------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------|
| 20630-114         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |
| 20630-115         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |
| 20630-116         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |
| 20630-117         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |
| 20630-118         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |
| 20630-119         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |
| 20630-120         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |
| 20630-121         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |
| 20630-122         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |
| 20630-123         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2450mm  |
| 20630-124         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2450mm  |
| 20630-125         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2450mm  |
| 20630-126         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2450mm  |
| 20630-127         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2450mm  |
| 20630-128         | Standard | Steel          | 1600kgf     | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Cabinet/Rack Frame | 2450mm  |
| 20630-261         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2000mm  |
| 20630-262         | Standard | Steel          |             |                          | Cabinet/Rack Frame | 2200mm  |

| Table 2/3         |             |             |                         |           |            |               |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|
| Codice a catalogo | Works With  | Rack Height | Quantità per confezione | Materiale | Colore     | Codice colore |
| 20630-065         | Varistar CP | 24U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021      |
| 20630-066         | Varistar CP | 24U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021      |
| 20630-067         | Varistar CP | 24U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021      |

| Codice a catalogo | Works With  | Rack Height | Quantità per confezione | Materiale | Colore     | Codicecolore |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|
| 20630-068         | Varistar CP | 24U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-071         | Varistar CP | 24U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-072         | Varistar CP | 24U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-073         | Varistar CP | 24U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-074         | Varistar CP | 24U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-075         | Varistar CP | 29U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-076         | Varistar CP | 29U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-077         | Varistar CP | 29U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-078         | Varistar CP | 29U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-079         | Varistar CP | 29U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-080         | Varistar CP | 29U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-081         | Varistar CP | 29U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-082         | Varistar CP | 29U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-083         | Varistar CP | 33U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-084         | Varistar CP | 33U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-085         | Varistar CP | 33U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-086         | Varistar CP | 33U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-087         | Varistar CP | 33U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-088         | Varistar CP | 33U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-089         | Varistar CP | 33U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-090         | Varistar CP | 33U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-091         | Varistar CP | 38U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-092         | Varistar CP | 38U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-093         | Varistar CP | 38U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-094         | Varistar CP | 38U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-095         | Varistar CP | 38U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-096         | Varistar CP | 38U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-097         | Varistar CP | 38U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-098         | Varistar CP | 38U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-099         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-100         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-101         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-102         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-103         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |

| Codice a catalogo | Works With  | Rack Height | Quantità per confezione | Materiale | Colore     | Codicecolore |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|
| 20630-104         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-105         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-106         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-107         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-108         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-109         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-110         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-111         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-112         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-113         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-114         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-115         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-116         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-117         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-118         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-119         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-120         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-121         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-122         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-123         | Varistar CP | 52U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-124         | Varistar CP | 52U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-125         | Varistar CP | 52U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-126         | Varistar CP | 52U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-127         | Varistar CP | 52U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-128         | Varistar CP | 52U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-261         | Varistar CP | 42U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |
| 20630-262         | Varistar CP | 47U         | 1                       | Steel     | Black Grey | RAL 7021     |

| Table 3/3         |           |            |
|-------------------|-----------|------------|
| Codice a catalogo | Larghezza | Profondità |
| 20630-065         | 600mm     | 600mm      |
| 20630-066         | 600mm     | 800mm      |
| 20630-067         | 600mm     | 900mm      |
| 20630-068         | 600mm     | 1000mm     |
| 20630-071         | 800mm     | 600mm      |

| Codice a catalogo | Larghezza | Profondità |
|-------------------|-----------|------------|
| 20630-072         | 800mm     | 800mm      |
| 20630-073         | 800mm     | 900mm      |
| 20630-074         | 800mm     | 1000mm     |
| 20630-075         | 600mm     | 600mm      |
| 20630-076         | 600mm     | 800mm      |
| 20630-077         | 600mm     | 900mm      |
| 20630-078         | 600mm     | 1000mm     |
| 20630-079         | 800mm     | 600mm      |
| 20630-080         | 800mm     | 800mm      |
| 20630-081         | 800mm     | 900mm      |
| 20630-082         | 800mm     | 1000mm     |
| 20630-083         | 600mm     | 600mm      |
| 20630-084         | 600mm     | 800mm      |
| 20630-085         | 600mm     | 900mm      |
| 20630-086         | 600mm     | 1000mm     |
| 20630-087         | 800mm     | 600mm      |
| 20630-088         | 800mm     | 800mm      |
| 20630-089         | 800mm     | 900mm      |
| 20630-090         | 800mm     | 1000mm     |
| 20630-091         | 600mm     | 600mm      |
| 20630-092         | 600mm     | 800mm      |
| 20630-093         | 600mm     | 900mm      |
| 20630-094         | 600mm     | 1000mm     |
| 20630-095         | 800mm     | 600mm      |
| 20630-096         | 800mm     | 800mm      |
| 20630-097         | 800mm     | 900mm      |
| 20630-098         | 800mm     | 1000mm     |
| 20630-099         | 600mm     | 600mm      |
| 20630-100         | 600mm     | 800mm      |
| 20630-101         | 600mm     | 900mm      |
| 20630-102         | 600mm     | 1000mm     |
| 20630-103         | 600mm     | 1100mm     |
| 20630-104         | 600mm     | 1200mm     |
| 20630-105         | 800mm     | 600mm      |
| 20630-106         | 800mm     | 800mm      |

| Codice a catalogo | Larghezza | Profondità |
|-------------------|-----------|------------|
| 20630-107         | 800mm     | 900mm      |
| 20630-108         | 800mm     | 1000mm     |
| 20630-109         | 800mm     | 1100mm     |
| 20630-110         | 800mm     | 1200mm     |
| 20630-111         | 600mm     | 600mm      |
| 20630-112         | 600mm     | 800mm      |
| 20630-113         | 600mm     | 900mm      |
| 20630-114         | 600mm     | 1000mm     |
| 20630-115         | 600mm     | 1100mm     |
| 20630-116         | 600mm     | 1200mm     |
| 20630-117         | 800mm     | 600mm      |
| 20630-118         | 800mm     | 800mm      |
| 20630-119         | 800mm     | 900mm      |
| 20630-120         | 800mm     | 1000mm     |
| 20630-121         | 800mm     | 1100mm     |
| 20630-122         | 800mm     | 1200mm     |
| 20630-123         | 600mm     | 1000mm     |
| 20630-124         | 600mm     | 1100mm     |
| 20630-125         | 600mm     | 1200mm     |
| 20630-126         | 800mm     | 1000mm     |
| 20630-127         | 800mm     | 1100mm     |
| 20630-128         | 800mm     | 1200mm     |
| 20630-261         | 600mm     | 300mm      |
| 20630-262         | 600mm     | 300mm      |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Castor can be added to the frame. If you will need a castor for your application, you can order a mobile frame which include castors.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**