


FRONT PANEL, UNSHIELDED, BOTTOM HINGED

Unshielded front panel bottom hinged.



CERTIFICATIONS



FEATURES

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Número catalogo	Treated Edges	Front Finish	Rear Finish	EMC Shielding	Rack Width	Package Quantity
20838-271	No	Anodized	Conductive	No	42 HP	1
20838-272	No	Anodized	Conductive	No	63 HP	1
20838-273	No	Anodized	Conductive	No	84 HP	1
20838-274	No	Anodized	Conductive	No	42 HP	1
20838-275	No	Anodized	Conductive	No	63 HP	1
20838-276	No	Anodized	Conductive	No	84 HP	1
20838-277	No	Anodized	Conductive	No	42 HP	1
20838-278	No	Anodized	Conductive	No	63 HP	1

Numero catalogo	Treated Edges	Front Finish	Rear Finish	EMC Shielding	Rack Width	Package Quantity
20838-279	No	Anodized	Conductive	No	84 HP	1
20838-280	No	Anodized	Conductive	No	28 HP	1

Table 2/3						
Numero catalogo	Altezza	Product Type	Tipo	Rack Height	Larghezza	È conforme a
20838-271	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	213 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-272	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	319.7 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-273	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	426.4 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-274	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	213 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-275	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	319.7 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-276	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	426.4 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-277	172.9 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	4 U	213 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-278	172.9 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	4 U	319.7 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-279	172.9 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	4 U	426.4 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-280	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	141.9 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Table 3/3		
Numero catalogo	Montaggio	Materiale
20838-271	Hinged, Bottom	Alluminio
20838-272	Hinged, Bottom	Alluminio
20838-273	Hinged, Bottom	Alluminio

Numero catalogo	Montaggio	Materiale
20838-274	Hinged, Bottom	Alluminio
20838-275	Hinged, Bottom	Alluminio
20838-276	Hinged, Bottom	Alluminio
20838-277	Hinged, Bottom	Alluminio
20838-278	Hinged, Bottom	Alluminio
20838-279	Hinged, Bottom	Alluminio
20838-280	Hinged, Bottom	Alluminio

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER