


SOCKET STRIP, IEC C19



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C19 outlets.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Socket strips with C19 IEC sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Connecting cable 2 m, with connector in accordance with IEC 60309

Mounting height 1 U

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Numero catalogo	Voltage AC	Altezza	Product Type	Socket Type	Profondità	Colore
60110-280	230 V	44 mm	Socket Strip	IEC C19	44 mm	Grigio
60110-281	230 V	44 mm	Socket Strip	IEC C19	44 mm	Grigio
60110-282	230 V	44 mm	Socket Strip	IEC C19	44 mm	Grigio

Table 2/2

Numero catalogo	Lunghezza
60110-280	438.5 mm

Numero catalogo	Lunghezza
60110-281	947.5 mm
60110-282	947.5 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER