

MULTI-FUNCTIONELE C-KLEM



FEATURES

Multifunctionele balkklem

Combineerbaar met CR kabel/pijpklem of met CN vierkantsmoer

SPECIFICATIONS

Afwerking: Thermisch verzinkt

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Flensdikte (FT)	Afmeting gat (HS)	Diameter bout (Sc)	Lengte bout (L)
C20HD	336100	Staal	4 - 20 mm	14 mm	6	25mm
C20S4	336130	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	4 - 20 mm	14 mm	6	25mm
C30HD	336110	Staal	17 - 30 mm	14 mm	8	30mm
C30S4	336140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	17 - 30 mm	14 mm	8	30mm
C45HD	336120	Staal	30 - 44 mm	14 mm	8	30mm
C45S4	336150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	30 - 44 mm	14 mm	8	30mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Aandraaimoment (TQ)	Statische belasting (F)
C20HD	336100	3 N·m	1100N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aandraaimoment (TQ)	Statische belasting (F)
C20S4	336130	3 N·m	1100N
C30HD	336110	3 N·m	1100N
C30S4	336140	3 N·m	1100N
C45HD	336120	3 N·m	1100N
C45S4	336150	3 N·m	1100N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Stelschroef moeten worden vastgezet met aanhaalmoment op de schuine kant van het I-profiel.

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER