


NVENT CADDY MACROFIX, GEÏSOLEERD M8



CERTIFICATIONS



FEATURES

De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie

Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid

De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFICATIONS

Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Materiaal: EPDM-SBR Rubber;Steel

Temperatuur: -50 tot 110 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Formaat pijp	NB/DN (NIET BESCHIKBAAR)	Stangafmeting (RS)	Breedte (B)
MFE015	586201	11 - 15 mm	1/4"	8	8	20 mm
MFE019	586202	15 - 19 mm	3/8"	10	8	20 mm
MFE025	586203	19 - 25 mm	1/2"	15	8	20 mm
MFE031	586204	25 - 31 mm	3/4"	20	8	20 mm
MFE037	586205	31 - 37 mm	1"	25	8	20 mm
MFE044	586206	37 - 44 mm	1 1/4"	32	8	20 mm
MFE050	586207	44 - 50 mm	1 1/2"	40	8	20 mm
MFE058	586208	50 - 58 mm			8	20 mm
MFE068	586209	58 - 68 mm	2"	50	8	20 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (D)	Diameter bout (Sc)	Lengte bout (L)	Statische belasting (F)
MFE015	586201	1 mm	6	17mm	1000N
MFE019	586202	1 mm	6	17mm	1000N
MFE025	586203	1 mm	6	22mm	1000N
MFE031	586204	1 mm	6	22mm	1000N
MFE037	586205	1 mm	6	22mm	1000N
MFE044	586206	1 mm	6	27mm	1000N
MFE050	586207	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFE058	586208	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFE068	586209	1.25 mm	6	32mm	1500N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Inlage is van EPDM-rubber.

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER