

NVENT CADDY MACROFIX GEÏSOLEERD M8/M10



CERTIFICATIONS



FEATURES

De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie

Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid

De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid

De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFICATIONS

Kleur:	Zwart
Afwerking:	Elektrolytisch gegalvaniseerd
Materiaal:	Steel;EPDM-SBR Rubber

Temperatuur: -50 tot 110 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Formaat pijp	NB/DN (NIET BESCHIKBAAR)	Stangafmeting (RS)	Breedte (B)
MFD015	586001	11 - 15 mm	1/4"	8	8, 10	20 mm
MFD019	586002	15 - 19 mm	3/8"	10	8, 10	20 mm
MFD025	586003	19 - 25 mm	1/2"	15	8, 10	20 mm
MFD031	586004	25 - 31 mm	3/4"	20	8, 10	20 mm
MFD037	586005	31 - 37 mm	1"	25	8, 10	20 mm
MFD044	586006	37 - 44 mm	1 1/4"	32	8, 10	20 mm
MFD050	586007	44 - 50 mm	1 1/2"	40	8, 10	20 mm
MFD058	586008	50 - 58 mm			8, 10	20 mm
MFD068	586009	58 - 68 mm	2"	50	8, 10	20 mm
MFD078	586010	68 - 78 mm	2 1/2"	65	8, 10	23 mm
MFD088	586011	78 - 88 mm			8, 10	23 mm
MFD098	586012	88 - 98 mm	3"	80	8, 10	23 mm
MFD108	586013	98 - 108 mm	3 1/2"	90	8, 10	23 mm
MFD118	586014	108 - 118 mm	4"	100	8, 10	23 mm
MFD128	586015	118 - 128 mm			8, 10	23 mm
MFD138	586016	128 - 138 mm			8, 10	23 mm
MFD148	586017	138 - 148 mm	5"	125	8, 10	25 mm
MFD160	586018	150 - 160 mm			8, 10	25 mm
MFD170	586019	160 - 170 mm	6"	150	8, 10	25 mm
MFD200	586020	190 - 200 mm			8, 10	27 mm
MFD215	586021	205 - 215 mm			8, 10	27 mm
MFD225	586022	215 - 225 mm	8"	200	8, 10	27 mm
MFD250	586023	239 - 250 mm			8, 10	30 mm
MFD275	586024	265 - 275 mm	10"	250	8, 10	30 mm
MFD319	586025	309 - 319 mm			8, 10	30 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (D)	Diameter bout (Sc)	Lengte bout (L)	Statische belasting (F)
MFD015	586001	1 mm	6	17mm	1000N
MFD019	586002	1 mm	6	17mm	1000N
MFD025	586003	1 mm	6	22mm	1000N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (D)	Diameter bout (Sc)	Lengte bout(L)	Statische belasting (F)
MFD031	586004	1 mm	6	22mm	1000N
MFD037	586005	1 mm	6	22mm	1000N
MFD044	586006	1 mm	6	27mm	1000N
MFD050	586007	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD058	586008	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD068	586009	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFD078	586010	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD088	586011	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD098	586012	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD108	586013	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD118	586014	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD128	586015	2 mm	6	37mm	3000N
MFD138	586016	2 mm	6	37mm	3000N
MFD148	586017	2 mm	6	37mm	3200N
MFD160	586018	2 mm	6	37mm	3200N
MFD170	586019	2 mm	6	37mm	3200N
MFD200	586020	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD215	586021	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD225	586022	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD250	586023	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD275	586024	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD319	586025	2.5 mm	6	37mm	4000N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Inlage is van EPDM-rubber.

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER