

NVENT CADDY SPEED LINK KABELVERLENGSTUK MET 2 TUIMELANKERS EN EEN LUS



CERTIFICATIONS



FEATURES

Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten

Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen

Y design draagt zorg voor een hogere stabiliteit

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Veiligheidsfactor statische belasting	Diameter metaaldraad	Lengte staalkabel "Y" (YL)
SLD15Y500	195960	Staal	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5:1	1.5 mm	0.5m

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	Statische belasting (F)	Verpakkingshoeveelheid
-----------------	---------------	---	---	-------------------------	------------------------

SLD15Y500	195960	39 mm	5 mm	195N	1.0000
-----------	--------	-------	------	------	--------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

nVent CADDY Speed Link kabelklem niet inbegrepen.

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500