

FRONT PANEL, FRONT SHIELDED, SIDE HINGED

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.



CERTIFICATIONS



FEATURES

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Catalogusnummer	EMC Gasket Type	Treated Edges	Front Finish	Rear Finish	EMC Shielding	Rack Width
20848-611	Textile	Nee	Anodized	Conductive	No (Retrofittable)	84 HP
20848-617	Textile	Nee	Anodized	Conductive	No (Retrofittable)	84 HP

Table 2/3

Catalogusnummer	Package Quantity	Hoogte	Product Type	Type	Rack Height	Breedte
-----------------	------------------	--------	--------------	------	-------------	---------

20848-611	1	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	426.4 mm
20848-617	1	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	426.4 mm

Table 3/3		
Catalogusnummer	Montage	Materiaal
20848-611	Hinged, Side	Aluminium
20848-617	Hinged, Side	Aluminium

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER