

NVENT CADDY MACROFIX PLUS KOMBI MET COMBINATIE MOER



FEATURES

Met handig sluitmechanisme

Verouderingsbestendige bekleding

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFICATIONS

Stangafmeting (RS):	M8;M10;1/2"
Kleur:	Zwart
Afwerking:	Elektrolytisch gegalvaniseerd
Materiaal:	Steel;EPDM-SBR Rubber
Temperatuur:	-50 tot 110 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Formaat pijp	NB/DN (NIET BESCHIKBAAR)	Breedte (B)	Dikte (D)
MPK031	586754	25 - 31 mm	3/4"	20	20 mm	1 mm
MPK037	586755	31 - 37 mm	1"	25	20 mm	1 mm
MPK044	586756	37 - 44 mm	1 1/4"	32	20 mm	1 mm
MPK051	586757	45 - 51 mm	1 1/2"	40	21 mm	1.25 mm
MPK058	586758	50 - 58 mm			21 mm	1.25 mm


Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Formaat pijp	NB/DN (NIET BESCHIKBAAR)	Breedte (B)	Dikte (D)
MPK068	586759	58 - 68 mm	2" - 5"	50	21 mm	1.25 mm
MPK078	586760	68 - 78 mm	2 1/2"	65	23 mm	1.5 mm
MPK088	586761	78 - 88 mm			23 mm	1.5 mm
MPK098	586762	88 - 98 mm	3"	80	23 mm	1.75 mm
MPK118	586763	108 - 118 mm	4"	100	23 mm	1.75 mm
MPK138	586764	128 - 138 mm			23 mm	2 mm
MPK148	586765	138 - 148 mm	5"	125	25 mm	2 mm
MPK160	586766	150 - 160 mm			25 mm	2 mm
MPK170	586767	160 - 170 mm	6"	150	25 mm	2 mm
MPK201	586768	190 - 200 mm			27 mm	2.25 mm

Table 2/2					
Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter bout (Sc)	Lengte bout (L)	Statische belasting (F)	Gewicht
MPK031	586754	6 mm	32mm	1000N	0.11 kg
MPK037	586755	6 mm	32mm	1000N	0.12 kg
MPK044	586756	6 mm	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	6 mm	37mm	1500N	0.14 kg
MPK058	586758	6 mm	37mm	1500N	0.15 kg
MPK068	586759	6 mm	40mm	1500N	0.16 kg
MPK078	586760	6 mm	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	6 mm	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	6 mm	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	6 mm	50mm	2500N	0.3 kg
MPK138	586764	6 mm	50mm	3000N	0.34 kg
MPK148	586765	6 mm	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK170	586767	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK201	586768	6 mm	50mm	3600N	0.63 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Inlage is van EPDM-rubber.

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER