

NVENT CADDY SPEED LINK SLDM MET TUIMELANKER



FEATURES

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgesmonteerd tuimelanker

Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten

Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen

Compacte, discrete en esthetische kabelklem voor een minimale visuele impact

Sleutellose ontgrendeling voor hoogteregeling tijdens en na de montage

SPECIFICATIONS

Table 1/2




Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Diameter metaaldraad	Lengte staalkabel	A
SLDM615L2T	196044	Staal	Elektrolytisch gegalvaniseerd	1.5 mm	2m	39 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	Statische belasting (F)
SLDM615L2T	196044	5 mm	195N

Stangafmeting (RS): 6
Lengte (L): 7 mm
Breedte (B): 9.2 mm
Hoogte (H): 24.5 mm

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER