

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MET KABELLUS



CERTIFICATIONS



FEATURES

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde kabellus

Eenvoudige en flexibele bevestigingsoplossing

Bevestig aan een constructie door de kabel om de aanwezige balken en daarna door de kabellus te leiden

Ideaal voor montage aan stalen profielen of gordingen

Geschikt voor compacte ruimtes

Buis of ventilatiekanaal kunnen tevens afgehangen worden door ze rechtstreeks door de kabellus heen te leiden

SPECIFICATIONS

Veiligheidsfactor statische belasting:	5:1
Afwerking:	Elektrolytisch gegalvaniseerd
Materiaal:	Steel;Polypropylene;Zinc Alloy
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter metaaldraad	Lengte staalkabel	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (B)
-----------------	---------------	----------------------	-------------------	------------	------------	-------------

SLK15L1LP	196601	1.5 mm	1 m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L1LPR2	196628	1.5 mm	1 m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LP	196514	1.5 mm	2m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LPR2	196629	1.5 mm	2m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LP	196515	1.5 mm	3m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LPR2	196630	1.5 mm	3m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L5LP	196516	1.5 mm	5m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L7LP	196602	1.5 mm	7m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L10LP	196606	2 mm	10m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L1LP	196604	2 mm	1 m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L2LP	196543	2 mm	2m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L3LP	196544	2 mm	3m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L5LP	196545	2 mm	5m	101.6 mm	55 mm	19 mm
SLK3L10LP	196711	3 mm	10m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L2LP	196707	3 mm	2m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L3LP	196708	3 mm	3m	101.6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L5LP	196709	3 mm	5m	101.6 mm	62 mm	24 mm

Table 2/2						
Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (D)	Hoek (a)	Statische belasting (F)	Verpakkingshoeveelheid	Certificeringen
SLK15L1LP	196601	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L1LPR2	196628	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LP	196514	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LPR2	196629	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	12.5 mm	90 ° Max	195N	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LP	196516	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L7LP	196602	12.5 mm	90 ° Max	195N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10LP	196606	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (D)	Hoek (a)	Statische belasting (F)	Verpakkingshoeveelheid	Certificeringen
SLK2L1LP	196604	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L2LP	196543	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3LP	196544	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L5LP	196545	12.5 mm	90 ° Max	440N	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK3L10LP	196711	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L2LP	196707	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L3LP	196708	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA
SLK3L5LP	196709	16 mm	90 ° Max	890N	1.0000	SMACNA

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER