

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MET TWEE TUIMELANKERS (Y CONFIGURATIE)



CERTIFICATIONS



FEATURES

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en 2 voorgemonteerde tuimelankers

Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten

Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen

SPECIFICATIONS

Diameter metaaldraad:	1,5 mm
Veiligheidsfactor statische belasting:	5:1
Afwerking:	Elektrolytisch gegalvaniseerd
Materiaal:	Steel;Zinc Alloy;Polypropylene
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte staalkabel	Lengte staalkabel "Y" (YL)	A	B	Statische belasting (F)
-----------------	---------------	-------------------	----------------------------	---	---	-------------------------

SLK15Y300L3R 2	196648	3m	0.3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y500L3	196528	3m	0.5m	39 mm	5 mm	195N

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Verpakkingshoeveelheid
SLK15Y300L3R2	196648	2.0000
SLK15Y500L3	196528	1.0000


Dikte (D): 12.5 mm

Breedte (B): 19 mm

Hoogte (H): 55 mm

Hoek (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER