


CRIMPING COMPRESSION TOOL DIE, TYPE ML, HEAVY-DUTY DIN46235, #3 STRANDED-4/0 STRANDED, 25 MM² STRANDED-95 MM² STRANDED

CATALOGUSNUMMER

PKML2529



KENMERKEN

Suitable for cable lugs and connectors

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 716995

Schoen/aansluiting type: Heavy-Duty DIN46235

Formaat elektriciteitsbuis: #3 Stranded - 4/0 Stranded; 25 mm² Stranded - 95 mm² Stranded

Krimpbreedte: 5mm

Tool: MLB

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER