




NVENT CADDY ROD LOCK STRUT PROFIEL, MET GATEN



KENMERKEN


- Maakt het mogelijk om snel trapeze-assemblages van meerdere lagen te creëren, te installeren en aan te passen
- Na uitpakken direct klaar voor gebruik, maakt afzagen en prepareren van strut profiellengtes overbodig
- Eenvoudig "aanduwen-om-te-installeren"-ontwerp stelt installateurs in staat om de draadstang door het montagegat te duwen, waarbij deze onmiddellijk op zijn plaats vastzit
- Geïntegreerde stelmoer maakt fijnafstemming van de hoogte van het systeem mogelijk
- Biedt ruimte aan kleine variaties in de stang-tot-stang-positie van de trapeze
- Er zijn voor het installeren geen losse onderdelen of speciale gereedschappen nodig
- Borgmoer kan met de hand worden aangedraaid, waarmee de stang op zijn plaats wordt gehouden
- Werkt met alle accessoires die op standaard type A of C strut montage profielen passen

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Stangdiameter RS	Strut Type	Lengte L	Dikte T	A	B	X	Statische belasting F
CRLP2M8L550	390031	M8	A (41 x 41 mm)	600 mm	2.5 mm	550 mm	22 mm	14 x 27 mm	7484 N
CRLP2M8L750	390032	M8	A (41 x 41 mm)	800 mm	2.5 mm	750 mm	22 mm	14 x 27 mm	5488 N
CRLP2M8L950	390033	M8	A (41 x 41 mm)	1,000 mm	2.5 mm	950 mm	22 mm	14 x 27 mm	4333 N
CRLP2M8L1050	390034	M8	A (41 x 41 mm)	1,100 mm	2.5 mm	1,050 mm	22 mm	14 x 27 mm	3920 N
CRLP1M8L550	390029	M8	C (21 x 41 mm)	600 mm	2.5 mm	550 mm	22 mm	14 x 27 mm	2306 N
CRLP1M8L750	390030	M8	C (21 x 41 mm)	800 mm	2.5 mm	750 mm	22 mm	14 x 27 mm	1307 N
CRLP2M10L550	390037	M10	A (41 x 41 mm)	600 mm	2.5 mm	550 mm	22 mm	14 x 27 mm	7484 N
CRLP2M10L750	390038	M10	A (41 x 41 mm)	800 mm	2.5 mm	750 mm	22 mm	14 x 27 mm	5488 N
CRLP2M10L950	390039	M10	A (41 x 41 mm)	1,000 mm	2.5 mm	950 mm	22 mm	14 x 27 mm	4333 N
CRLP2M10L1050	390040	M10	A (41 x 41 mm)	1,100 mm	2.5 mm	1,050 mm	22 mm	14 x 27 mm	3920 N
CRLP1M10L550	390035	M10	C (21 x 41 mm)	600 mm	2.5 mm	550 mm	22 mm	14 x 27 mm	2306 N
CRLP1M10L750	390036	M10	C (21 x 41 mm)	800 mm	2.5 mm	750 mm	22 mm	14 x 27 mm	1307 N

Product moet geïnstalleerd worden met de open zijde van het profiel naar boven gericht.

Alle toegestane belastingen in NEWTON (N). Bij de toegestane capaciteiten voor steunprofiel (F) wordt uitgegaan van een gelijk verdeelde belasting en wordt een gatfactor van 0,92 gehanteerd. Deze is gebaseerd op het materiaalrendement en de maximaal toegestane ombuiging. Een extra veiligheidsfactor van 2 wordt aanbevolen. Uitsluitend voor binnentoepassingen..

SNSW-FLENSMOER



Onderdeelnummer	Artikel nummer	Stangdiameter RS	Diameter Ø	A	B	Steekslutel maat	Statische belasting F
SNSWM8	390101	M8	42.4 mm	20 mm	6.5 mm	19 mm	1,557 N
SNSWM10	390102	M10	42.4 mm	20 mm	6.5 mm	20 mm	1,557 N



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

WAARSCHUWING

nVent producten dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in nVent's product instructiebladen en het trainingsmateriaal. Handleidingen zijn beschikbaar op nVent.com/ERICO en bij uw nVent klantenservice. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het niet volledig naleven van nVent's instructies en waarschuwingen kunnen storingen in het product, materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en de dood tot gevolg hebben en / of de garantie ongeldig maken.

©2018 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum von oder lizenziert durch nVent Services GmbH oder seine Tochtergesellschaften. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Caddy-DS-FM1276S-DFM149LT17EUDU-DE-1805