

VINKELKLEMMER-HOLDENHET RØRMONTERING



CERTIFICATIONS



FEATURES

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Hurtiggrepklemme gjør måling og kutting av gjengestag enklere

Fjerner behovet for å kappe gjengestag iht. nøyaktige dimensjoner

Fungerer med grovkappet gjengestag og fjerner avgrading på rørsiden

Kan installeres med gjengestag over eller under ledningsrøret

Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon

SPECIFICATIONS

Finish: Elektrogalvanisert

Materiell: Stål

Table 1/2


Katalognum mer	Artikkelnum mer	Rørstørrelse	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Stangstørrel se (RS)	Høyde (H)
CSBBRP0100EG	404477	1"	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Rørstørrelse	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)
CSBBRP0125EG	404478	1 1/4"	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm
CSBBRP0150EG	404479	1 1/2"	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm
CSBBRP0200EG	404480	2"	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde (L)	Bredde (B)
CSBBRP0100EG	404477	41.4 mm	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	50 mm	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	56.1 mm	22.2 mm
CSBBRP0200EG	404480	68.3 mm	22.2 mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER