

VINKELKLEMMER-HOLDENHET STRUKTURMONTERING TIL GJENGET HULL



CERTIFICATIONS



FEATURES

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Festes til betongankere eller strukturelle festemidler med innvendige gjenger

Kan brukes til bolting gjennom stål

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiell	Finish	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)	Lengde (L)
CSBBRS3MEG	402241	Stål	Elektro galvanisert	10, 12	28.2 mm	40.4 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (B)	Skrue diameter (Sc)	Skruelengde (L)
CSBBRS3MEG	402241	26.9 mm	10	19mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Strukturelle fester for grenledninger er kun for sikring og ikke for oppheng av brannsprinklerrør.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER