

C-CHANNEL 2-2 OPEN CORNER ANGLE BRACKET



FEATURES

Universalt anvendbar for konstruksjon av monteringssystemer

SPECIFICATIONS

Finish: Elektrogalvanisert

Materiell: Stål


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Elnummer	Kanaltype	Vinkel (a)	A	B
EBL25A135	584668		E0, E0L, E1	135 °	25 mm	88 mm
EBL35A135	587520	3533308	E2, E2L, E3, E4	135 °	35 mm	88 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Elnummer	C	D	Hullstørrelse (HS)
EBL25A135	584668		4 mm	44 mm	10.5 mm
EBL35A135	587520	3533308	4 mm	44 mm	10.5 mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER