

FCS HØYDEJUSTERBAR PÆREHENDER



CERTIFICATIONS



FEATURES

Anbefalt for oppheng av stasjonært, ikke-isolert brannsprinklerrør

Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)

Formet ende på øvre stropp forenkler demontering og gjenmontering av hengeren

Valsede kanter på stroppen bidrar til å lede røret gjennom, begrense bindingen og skade på metall eller plastrør

Pakken inneholder all nødvendig maskinvare for installasjon

SPECIFICATIONS

Finish: Elektrogalvanisert

Materiell: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Elnummer	Rørstørrelse	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)
FCS0075M10	597968	3532792	3/4"	20	27 mm	10
FCS0100M10	597969	3532794	1"	25	34 mm	10


Katalognum mer	Artikkelnum mer	Elnummer	Rørstørrelse	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Stangstørrel se (RS)
FCS0100M8	597963	3532779	1"	25	34 mm	8
FCS0125M10	597971	3532796	1 1/4"	32	43 mm	10
FCS0125M8	597964	3532781	1 1/4"	32	43 mm	8
FCS0150M10	597972	3532798	1 1/2"	40	48 mm	10
FCS0150M8	597965	3532783	1 1/2"	40	48 mm	8
FCS0200M10	597973	3532817	2"	50	60 mm	10
FCS0200M8	597966	3532785	2"	50	60 mm	8
FCS0250M10	597974	3532818	2 1/2"	65	76 mm	10
FCS0300M10	597975	3532819	3"	80	89 mm	10
FCS0400M10	597976	3532821	4"	100	114 mm	10
FCS0500M12	597977	3532822	5"	125	140 mm	12
FCS0600M12	597978	3532823	6"	150	165 mm	12
FCS0800M16	597979	3532824	8"	200	219 mm	16
FCS1000M20	597981	3532825	10"	250	273 mm	20

Table 2/3						
Katalognum mer	Artikkelnum mer	Elnummer	Bredde (B)	A	B	C
FCS0075M10	597968	3532792	10 mm	76 mm	31 mm	17 mm
FCS0100M10	597969	3532794	10 mm	87 mm	36 mm	19 mm
FCS0100M8	597963	3532779	10 mm	85 mm	36 mm	19 mm
FCS0125M10	597971	3532796	10 mm	91 mm	36 mm	15 mm
FCS0125M8	597964	3532781	10 mm	89 mm	36 mm	15 mm
FCS0150M10	597972	3532798	10 mm	99 mm	41 mm	17 mm
FCS0150M8	597965	3532783	10 mm	97 mm	41 mm	17 mm
FCS0200M10	597973	3532817	10 mm	114 mm	50 mm	20 mm
FCS0200M8	597966	3532785	10 mm	112 mm	50 mm	20 mm
FCS0250M10	597974	3532818	10 mm	142 mm	68 mm	30 mm
FCS0300M10	597975	3532819	10 mm	164 mm	83 mm	39 mm
FCS0400M10	597976	3532821	10 mm	206 mm	112 mm	55 mm
FCS0500M12	597977	3532822	15 mm	227 mm	114 mm	44 mm
FCS0600M12	597978	3532823	15 mm	272 mm	146 mm	63 mm
FCS0800M16	597979	3532824	25 mm	349 mm	184 mm	75 mm
FCS1000M20	597981	3532825	25 mm	480 mm	279 mm	143 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Elnummer	Nøkkeltørrelse	Sertifiseringer
FCS0075M10	597968	3532792	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0100M10	597969	3532794	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0100M8	597963	3532779	13 mm	VdS G4050054
FCS0125M10	597971	3532796	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0125M8	597964	3532781	13 mm	VdS G4050054
FCS0150M10	597972	3532798	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0150M8	597965	3532783	13 mm	VdS G4050054
FCS0200M10	597973	3532817	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0200M8	597966	3532785	13 mm	VdS G4050054
FCS0250M10	597974	3532818	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0300M10	597975	3532819	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0400M10	597976	3532821	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0500M12	597977	3532822	18 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0600M12	597978	3532823	18 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0800M16	597979	3532824	24 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS1000M20	597981	3532825	30 mm	VdS G4050054

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER