



NVENT CADDY MACROFIX PLUS NI EZ MED LETT LUKKING



CERTIFICATIONS



FEATURES

Med en enkel lukkemekanisme

Plastskiver hjelper med å hindre CPVC- eller plastrøret fra å bli knust, og sikre bevegelse

Konisk utvidede kanter og spesialdesignet sveiseområde bidrar til å beskytte CPVC-rør

Ideell for installasjoner der plassen er begrenset og krever at tjenester kjøres nær festeoverflaten

Suitable for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) steel sprinkler pipe

Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6" (150 mm) of the attachment surface

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

SPECIFICATIONS

Finish: Elektrogalvanisert

Materiell: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Enummer	Rørstørrelse	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)
MPZ020	595052	3532529	1/2"	15	20.0 - 21.3 mm	10
MPZ025	595053	3532531	3/4"	20	25.0 - 26.9 mm	10
MPZ032	595054	3532532	1"	25	32.0 - 33.7 mm	10
MPZ040	595056	3532533	1 1/4"	32	40.0 - 42.4 mm	10
MPZ050	595057	3532534	1 1/2"	40	48.3 - 50 mm	10
MPZ063	595059	3532535	2"	50	60.3 - 63 mm	10
MPZ075	595061	3532536	2 1/2"	65	75.0 - 76.1 mm	10

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enummer	Bredde (B)	Tykkelse (T)	Statisk belastning (F)	Sertifiseringer
MPZ020	595052	3532529	30 mm	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, BB019, rørhengere
MPZ025	595053	3532531	30 mm	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ032	595054	3532532	30 mm	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ040	595056	3532533	30 mm	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components

Katalognummer	Artikkelnummer	Elnummer	Bredde (B)	Tykkelse (T)	Statisk belastning (F)	Sertifiseringer
MPZ050	595057	3532534	30 mm	2 mm	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ063	595059	3532535	30 mm	2 mm	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ075	595061	3532536	30 mm	2 mm	1725N	

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER