

NVENT CADDY MACROFIX PLUS IKKE-ISOLERTE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Utøket åpningsvinkel for tilpassning av alle standard rør-dimensjoner

Hurtig blokkerings teknikk, forhindrer opphenget å utilsiktet åpne seg eller løsne når metall-røret er i bevegelse, eller ved justeringer

Kun En-hånds montasje, enkelt, sikkert og lett

Gjengeboltens trykk holder koblingen på plass, og hindrer skruen eller rør- klammer å falle ut under montasjen

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter som kan vedheftes M8 eller M10 gjenget stålstag, noe som forenkler materialhåndtering

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

SPECIFICATIONS

Finish: Elektrogalvanisert

Materiell: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	NB/DN	Rørstørrelse	Bredde (B)
MFZ019	586801	15 - 19 mm	8, 10	10	3/8"	20 mm
MFZ023	586802	19 - 23 mm	8, 10	15	1/2"	20 mm
MFZ029	586803	23 - 29 mm	8, 10	20	3/4"	20 mm
MFZ035	586804	29 - 35 mm	8, 10	25	1"	20 mm
MFZ041	586805	35 - 41 mm	8, 10			20 mm
MFZ048	586806	41 - 48 mm	8, 10	32	1 1/4"	20 mm
MFZ055	586807	49 - 55 mm	8, 10	40	1 1/2"	21 mm
MFZ062	586808	54 - 62 mm	8, 10	50	2"	21 mm
MFZ072	586809	62 - 72 mm	8, 10			21 mm
MFZ083	586810	73 - 83 mm	8, 10	65	2 1/2"	23 mm
MFZ093	586811	83 - 93 mm	8, 10	80	3"	23 mm
MFZ103	586812	93 - 103 mm	8, 10	90	3 1/2"	23 mm
MFZ113	586813	103 - 113 mm	8, 10			23 mm
MFZ123	586814	113 - 123 mm	8, 10	100	4"	23 mm
MFZ133	586815	123 - 133 mm	8, 10			23 mm
MFZ143	586816	133 - 143 mm	8, 10	125	5"	23 mm
MFZ153	586817	143 - 153 mm	8, 10			25 mm
MFZ165	586818	155 - 165 mm	8, 10			25 mm
MFZ175	586819	165 - 175 mm	8, 10	150	6"	25 mm
MFZ205	586820	195 - 205 mm	8, 10			27 mm
MFZ220	586821	210 - 220 mm	8, 10	200	8"	27 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning (F)
MFZ019	586801	1 mm	6	27mm	1000N
MFZ023	586802	1 mm	6	27mm	1000N
MFZ029	586803	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ035	586804	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ041	586805	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ048	586806	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ055	586807	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFZ062	586808	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFZ072	586809	1.25 mm	6	37mm	1500N

Katalognummer	Artikkelnummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde(L)	Statisk belastning (F)
MFZ083	586810	1.5 mm	6	37mm	2000N
MFZ093	586811	1.5 mm	6	37mm	2000N
MFZ103	586812	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFZ113	586813	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFZ123	586814	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFZ133	586815	2 mm	6	40mm	3000N
MFZ143	586816	2 mm	6	40mm	3000N
MFZ153	586817	2 mm	6	40mm	3200N
MFZ165	586818	2 mm	6	40mm	3200N
MFZ175	586819	2 mm	6	40mm	3200N
MFZ205	586820	2.25 mm	6	40mm	3600N
MFZ220	586821	2.25 mm	6	40mm	3600N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER