

NVENT CADDY SPEED LINK CATENARY-LÅSEENHET



FEATURES

Nøkkelløs trykk/dra-utløsning for enkle justeringer

Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt

Cable spread of 60 degrees allows positioning the device closer to the structure

Låsemekanismens rør er lette å betjene med hansker

SPECIFICATIONS


Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiell	Wiretau diameter	Høyde (H)	Bredde (B)	Tykkelse (T)
SLK6C2	196820	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	6 mm	108 mm	41 mm	30 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Låseanordninger skal kun brukes med CADDY Speed Link-vaiersneller og tilbehør med samme angitte stålvaierdiameter som låseanordningene. Må ikke brukes med andre ledninger.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER