

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MED LØKKE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert løkkeendebeslag

Enkel og fleksibel løsning som festes til bygningskonstruksjoner

Stålvaiieren går rundt strukturen og gjennom løkken for rask installasjon

Ideell for festing på takåser, bjelker eller andre konstruksjonselementer

Fungerer godt i trange eller lukkede rom

Løkken festes direkte på røret, kanalsystemet eller andre hengende montasjer

SPECIFICATIONS

Statisk belastning sikkerhetsfaktor:	5:1
Finish:	Elektro galvanisert
Materiell:	Steel; Polypropylene; Zinc Alloy
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Elnummer	Wiretau diameter	Stålvaiierlengde	Lengde (L)	Høyde (H)
---------------	----------------	----------	------------------	------------------	------------	-----------

SLK15L1LP	196601	1319663	1.5 mm	1 m	101.6 mm	55 mm
SLK15L1LPR2	196628		1.5 mm	1 m	101.6 mm	55 mm
SLK15L2LP	196514	3435517	1.5 mm	2m	101.6 mm	55 mm
SLK15L2LPR2	196629	1319669	1.5 mm	2m	101.6 mm	55 mm
SLK15L3LP	196515	1319643	1.5 mm	3m	101.6 mm	55 mm
SLK15L3LPR2	196630	1319670	1.5 mm	3m	101.6 mm	55 mm
SLK15L5LP	196516	1319644	1.5 mm	5m	101.6 mm	55 mm
SLK15L7LP	196602		1.5 mm	7m	101.6 mm	55 mm
SLK2L10LP	196606	3435539	2 mm	10m	101.6 mm	55 mm
SLK2L1LP	196604	3435537	2 mm	1 m	101.6 mm	55 mm
SLK2L2LP	196543	3435527	2 mm	2m	101.6 mm	55 mm
SLK2L3LP	196544	3435528	2 mm	3m	101.6 mm	55 mm
SLK2L5LP	196545	3435529	2 mm	5m	101.6 mm	55 mm
SLK3L10LP	196711	3435568	3 mm	10m	101.6 mm	62 mm
SLK3L2LP	196707	3435564	3 mm	2m	101.6 mm	62 mm
SLK3L3LP	196708	3435565	3 mm	3m	101.6 mm	62 mm
SLK3L5LP	196709	3435566	3 mm	5m	101.6 mm	62 mm


Table 2/3						
Katalognum mer	Artikkelnum mer	Elnummer	Bredde (B)	Tykkelse (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning (F)
SLK15L1LP	196601	1319663	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1LPR2	196628		19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2LP	196514	3435517	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2LPR2	196629	1319669	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3LP	196515	1319643	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3LPR2	196630	1319670	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5LP	196516	1319644	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L7LP	196602		19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L10LP	196606	3435539	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L1LP	196604	3435537	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2LP	196543	3435527	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3LP	196544	3435528	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5LP	196545	3435529	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L10LP	196711	3435568	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L2LP	196707	3435564	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N

Katalognum mer	Artikkelnum mer	Enummer	Bredde (B)	Tykkelse (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning (F)
SLK3L3LP	196708	3435565	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L5LP	196709	3435566	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Enummer	Pakkeantall	Sertifiseringer
SLK15L1LP	196601	1319663	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L1LPR2	196628		2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LP	196514	3435517	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LPR2	196629	1319669	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	1319643	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	1319670	2.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LP	196516	1319644	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK15L7LP	196602		1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10LP	196606	3435539	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L1LP	196604	3435537	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L2LP	196543	3435527	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3LP	196544	3435528	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK2L5LP	196545	3435529	1.0000	cUL, UL, SMACNA
SLK3L10LP	196711	3435568	1.0000	SMACNA
SLK3L2LP	196707	3435564	1.0000	SMACNA
SLK3L3LP	196708	3435565	1.0000	SMACNA
SLK3L5LP	196709	3435566	1.0000	SMACNA

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER