

BRANCH LINE RESTRAINT STRUCTURE ATTACHMENT TO STEEL



CERTIFICATIONS



FUNKSJONER

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to steel members with self-drilling/tapping screw

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Article Number	Materiale	Finish	Flenstykkele (FT)	Lengde (L)	Stagstørrelse (RS)
CSBBRS1MEG	402239	Steel	Electrogalvanized	2.7 – 12.7mm	40.4mm	10, 12


Table 2/2

Katalognummer	Article Number	Skruediameter (Sc)	Høyde (H)	Skruelengde (L)	Bredde (W)
CSBBRS1MEG	402239	2.7mm	28.2mm	32mm	26.9mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER