

CRIMPING COMPRESSION TOOL DIE, TYPE ML, HEAVY-DUTY DIN46235, #3 STRANDED-4/0 STRANDED, 25 MM² STRANDED-95 MM² STRANDED

KATALOGNUMMER

PKML2529



FUNKSJONER

Suitable for cable lugs and connectors

PRODUKTEGENSKAPER

Article Number: 716995

Kabelsko tilkoblingsmetode: Heavy-Duty DIN46235

Ledertverrsnitt: #3 Stranded - 4/0 Stranded; 25 mm² Stranded - 95 mm² Stranded

Krympebredde: 5mm

Tool: MLB

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER