

LITEN BOKS I POLYKARBONAT, DPCP



Serien med koblingsbokser i polykarbonat, DPCP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. DPCP-serien er godt egnet for innendørs- og utendørsmiljøer, også på steder der det er direkte sollys, takket være motstand mot UV-stråling. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

BRANSJESTANDARDS

CE
UKCA
GOST
IP

FUNKSJONER

Beskrivelse: Polykarbonat-boks, halogen-fri egnet for innendørs bruk. Høy motstand mot UV-stråling. Selvslukkende.

Materiale: Polykarbonat.

Tetning: Pakning i polyuretan integrert i boksdekselet.

Temperaturbestandighet: -40 °C til +80 °C.

Brennbarhet: UL746C 5V.

Tetthetsgrad: 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Overflatebehandling: RAL 7035.

Godkjenninger: CE, GOST. Kontakt vår salgsavdeling for cULus_UL Listed.

Levering: Boks, deksel, dekselskruer i rustfritt stål, monteringskruser og dekselplugg av polyamid.

Flammability: UL746C 5V

Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C)

Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

SPESIFIKASJONER

Farge:	Lysegrå
Materiale:	Polykarbonat
Fargekode:	Ral 7035
Finish:	Smooth

Table 1/1						
Katalognummer	E-Number	Høyde	Bredde	Dybde	Maksimal monteringsdybde	Vekt
DPCP050504GE	2518721	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg
DPCP050704GE	2518722	53mm	65mm	36mm	25mm	0.08kg
DPCP080806GE	2518723	80mm	82mm	56mm	42mm	0.15kg
DPCP080809GE	2518724	80mm	82mm	86mm	72mm	0.15kg
DPCP081206GE	2518725	80mm	120mm	56mm	42mm	0.2kg
DPCP081209GE	2518726	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg
DPCP121206GE	2518729	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg
DPCP081606GE	2518727	80mm	160mm	56mm	42mm	0.25kg
DPCP081609GE	2518728	80mm	160mm	86mm	72mm	0.3kg
DPCP121209GE	2518730	120mm	122mm	86mm	72mm	0.3kg
DPCP121609GE	1270153	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.35kg
DPCP122009GE	2518731	120mm	200mm	86mm	72mm	0.4kg
DPCP152008GE	2518732	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg
DPCP162409GE	2518734	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.6kg
DPCP162412GE	1270158	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.75kg
DPCP233009GE	2518737	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.95kg
DPCP050704TE	12 701 44	53mm	65mm	36mm	25mm	
DPCP050504TE	12 701 43	53mm	53mm	36mm	27.5mm	
DPCP233011GE	1270161	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.1kg
DPCP080806TE	12 701 45	80mm	82mm	56mm	42mm	
DPCP081206TE	12 701 47	80mm	120mm	56mm	42mm	
DPCP081606TE	12 701 49	80mm	160mm	56mm	42mm	
DPCP121206TE	12 701 51	120mm	122mm	56mm	42mm	
DPCP152008TE	12 701 56	150mm	200mm	76mm	62mm	
DPCP080809TE	12 701 46	80mm	82mm	86mm	72mm	
DPCP081209TE	12 701 48	80mm	120mm	86mm	72mm	
DPCP081609TE	12 701 50	80mm	160mm	86mm	72mm	
DPCP121209TE	12 701 52	120mm	122mm	86mm	72mm	
DPCP122009TE	12 701 55	120mm	200mm	86mm	72mm	

Katalognummer	E-Number	Høyde	Bredde	Dybde	Maksimal monteringsdybde	Vekt
DPCP233009TE	12 701 60	230mm	300mm	86mm	72.5mm	
DPCP121609TE	12 701 54	120mm	160mm	91mm	77.5mm	
DPCP162409TE	12 701 57	160mm	240mm	91mm	77.5mm	
DPCP233011TE	12 701 62	230mm	300mm	111mm	97.5mm	
DPCP162412TE	12 701 59	160mm	240mm	121mm	107.5mm	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

På forespørsel: Boks med transparent lokk. Det transparente lokket er laget av polykarbonat. Varenummeret er DPCPxxxxxTE.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER