

ŁĄCZNIK USZTYWNIAJĄCY PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE, MOCOWANY DO KONSTRUKCJI STALOWEJ



CERTIFICATIONS



FEATURES

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Mocowany wkrętem samowiercącym/samogwintującym do elementów stalowych

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar pręta (RS)	Grubość kołnierza (FT)	Wysokość (H)
CSBBRS1MEG	402239	Stal	Ocynkowane galwanicznie	10, 12	2.7 - 12.7 mm	28.2 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)
CSBBRS1MEG	402239	40.4 mm	26.9 mm	2.7 mm	32mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Konstrukcyjne łączniki usztywniające do przewodów rozprowadzających służą wyłącznie do przytrzymywania, a nie do zawieszania orurowania systemów przeciwpożarowych.

DIAGRAMS



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER