


WIELOFUNKCYJNY KLIPS



CERTIFICATIONS



FEATURES

Zapewnia mocowanie puszek elektrycznych

Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings

Wzbudza zaufanie podczas instalowania rur osłonowych, MC/AC i w zastosowaniach niskonapięciowych

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar pręta (RS)	Przekrój drutu	Grubość kołnierza (FT)
4Z34	170650	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	M4, M6, M8, M10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Śruba uwzględniona	Obciążenie statyczne 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Ilość w opakowaniu
4Z34	170650	6.5 mm	Nie	110N	90N	1.0000

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).

DIAGRAMS



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER