

NVENT CADDY MACROFIX PLUS IZOLOWANA



CERTIFICATIONS



FEATURES

Zwiększony kąt otwarcia z łatwością dostosowuje się do wszystkich standardowych rozmiarów rur

System szybkiego blokowania zapobiega przypadkowemu otwarciu wieszaka podczas przesuwania lub regulacji rury

System szybkiego blokowania łatwo zamyka się jedną ręką

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Podczas instalacji gwintowane otwory zapobiegają przed wypadnięciem śruby szybkiego montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszy" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejm

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFICATIONS

Kolor: Czarny

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Steel;EPDM-SBR Rubber

Temperatura: -50 do 110°C

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	Rozmiar pręta (RS)	NB/DN	Rozmiar rury	Szerokość (W)
MFP015	586701	11 - 15 mm	8, 10	8	1/4"	20 mm
MFP019	586702	15 - 19 mm	8, 10	10	3/8"	20 mm
MFP025	586703	19 - 25 mm	8, 10	15	1/2"	20 mm
MFP031	586704	25 - 31 mm	8, 10	20	3/4"	20 mm
MFP037	586705	31 - 37 mm	8, 10	25	1"	20 mm
MFP044	586706	37 - 44 mm	8, 10	32	1 1/4"	20 mm
MFP051	586707	45 - 51 mm	8, 10	40	1 1/2"	21 mm
MFP058	586708	50 - 58 mm	8, 10			21 mm
MFP068	586709	58 - 68 mm	8, 10	50	2"	21 mm
MFP078	586710	68 - 78 mm	8, 10	65	2 1/2"	23 mm
MFP088	586711	78 - 88 mm	8, 10			23 mm
MFP098	586712	88 - 98 mm	8, 10	80	3"	23 mm
MFP108	586713	98 - 108 mm	8, 10	90	3 1/2"	23 mm
MFP118	586714	108 - 118 mm	8, 10	100	4"	23 mm
MFP128	586715	118 - 128 mm	8, 10			23 mm
MFP138	586716	128 - 138 mm	8, 10			23 mm
MFP148	586717	138 - 148 mm	8, 10	125	5"	25 mm
MFP160	586718	150 - 160 mm	8, 10			25 mm
MFP170	586719	160 - 170 mm	8, 10	150	6"	25 mm
MFP200	586720	190 - 200 mm	8, 10			27 mm
MFP215	586721	205 - 215 mm	8, 10			27 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne (F)
MFP015	586701	1 mm	6	27mm	1000N
MFP019	586702	1 mm	6	27mm	1000N
MFP025	586703	1 mm	6	32mm	1000N
MFP031	586704	1 mm	6	32mm	1000N
MFP037	586705	1 mm	6	32mm	1000N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne (F)
MFP044	586706	1 mm	6	37mm	1000N
MFP051	586707	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP058	586708	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP068	586709	1.25 mm	6	40mm	1500N
MFP078	586710	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP088	586711	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP098	586712	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP108	586713	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP118	586714	1.75 mm	6	50mm	2500N
MFP128	586715	2 mm	6	50mm	3000N
MFP138	586716	2 mm	6	50mm	3000N
MFP148	586717	2 mm	6	50mm	3200N
MFP160	586718	2 mm	6	50mm	3200N
MFP170	586719	2 mm	6	50mm	3200N
MFP200	586720	2.25 mm	6	50mm	3600N
MFP215	586721	2.25 mm	6	50mm	3600N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

DIAGRAMS



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER