

NVENT CADDY MACROFIX PLUS NIEIZOLOWANA



CERTIFICATIONS



FEATURES

Zwiększony kąt otwarcia z łatwością dostosowuje się do wszystkich standardowych rozmiarów rur

System szybkiego blokowania zapobiega przypadkowemu otwarciu wieszaka podczas przesuwania lub regulacji rury

System szybkiego blokowania łatwo zamyka się jedną ręką

Podczas instalacji gwintowane otwory zapobiegają przed wypadnięciem śrubie szybkiego montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszy" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

SPECIFICATIONS

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	Rozmiar pręta (RS)	NB/DN	Rozmiar rury	Szerokość (W)
MFZ019	586801	15 - 19 mm	8, 10	10	3/8"	20 mm
MFZ023	586802	19 - 23 mm	8, 10	15	1/2"	20 mm
MFZ029	586803	23 - 29 mm	8, 10	20	3/4"	20 mm
MFZ035	586804	29 - 35 mm	8, 10	25	1"	20 mm
MFZ041	586805	35 - 41 mm	8, 10			20 mm
MFZ048	586806	41 - 48 mm	8, 10	32	1 1/4"	20 mm
MFZ055	586807	49 - 55 mm	8, 10	40	1 1/2"	21 mm
MFZ062	586808	54 - 62 mm	8, 10	50	2"	21 mm
MFZ072	586809	62 - 72 mm	8, 10			21 mm
MFZ083	586810	73 - 83 mm	8, 10	65	2 1/2"	23 mm
MFZ093	586811	83 - 93 mm	8, 10	80	3"	23 mm
MFZ103	586812	93 - 103 mm	8, 10	90	3 1/2"	23 mm
MFZ113	586813	103 - 113 mm	8, 10			23 mm
MFZ123	586814	113 - 123 mm	8, 10	100	4"	23 mm
MFZ133	586815	123 - 133 mm	8, 10			23 mm
MFZ143	586816	133 - 143 mm	8, 10	125	5"	23 mm
MFZ153	586817	143 - 153 mm	8, 10			25 mm
MFZ165	586818	155 - 165 mm	8, 10			25 mm
MFZ175	586819	165 - 175 mm	8, 10	150	6"	25 mm
MFZ205	586820	195 - 205 mm	8, 10			27 mm
MFZ220	586821	210 - 220 mm	8, 10	200	8"	27 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne (F)
MFZ019	586801	1 mm	6	27mm	1000N
MFZ023	586802	1 mm	6	27mm	1000N
MFZ029	586803	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ035	586804	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ041	586805	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ048	586806	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ055	586807	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFZ062	586808	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFZ072	586809	1.25 mm	6	37mm	1500N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne (F)
MFZ083	586810	1.5 mm	6	37mm	2000N
MFZ093	586811	1.5 mm	6	37mm	2000N
MFZ103	586812	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFZ113	586813	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFZ123	586814	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFZ133	586815	2 mm	6	40mm	3000N
MFZ143	586816	2 mm	6	40mm	3000N
MFZ153	586817	2 mm	6	40mm	3200N
MFZ165	586818	2 mm	6	40mm	3200N
MFZ175	586819	2 mm	6	40mm	3200N
MFZ205	586820	2.25 mm	6	40mm	3600N
MFZ220	586821	2.25 mm	6	40mm	3600N

DIAGRAMS



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER