

ZAMEK DO WERSJI NVENT CADDY SPEED LINK SLS



CERTIFICATIONS



FEATURES

Zamek blokujący z pojedynczą tulejką umożliwia szybką prefabrykację z profilami lub wspornikami

Nachodząca nakrętka szybko i bezpiecznie instaluje do profilu strut lub wspornika, aby utrzymać zamek blokujący w pozycji i ułatwić instalację

Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi

Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut

Nachodząca nakrętka prowadzi linkę do zamka blokującego i daje stabilność podpory

Instalacja z otwartą stroną profilu skierowaną w górę lub w dół, aby uzyskać więcej elastyczności

SPECIFICATIONS

Materiał: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica liny z drutu	Rozmiar gwintu (TS)	Wysokość 1 (H1)	Height 2 (H2)	Szerokość (W)
SLS2C50	196739	2 mm	M8	53mm	43.5mm	16 mm
SLS3C50	196740	3 mm	M12	53mm	46.5mm	20 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Rozmiar otworu (HS)	Rozmiar szczeliny (SS)
SLS2C50	196739	4 mm Max	8 - 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
SLS3C50	196740	6 mm Max	12 - 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted.

Urządzenia blokujące są do użytku tylko ze szpulami drutu nVent CADDY Speed Link i akcesoriami z tą samą średnicą linki stalowej, co urządzenie blokujące. Nie należy używać żadnych innych drutów.

DIAGRAMS



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER