

NVENT CADDY SPEED LINK Y TOGGLE W WERSJI Z OCZKIEM



CERTIFICATIONS



FEATURES

Możliwość zamocowania w otworach wykonanych w różnego rodzaju konstrukcjach lub urządzeniach

Idealne rozwiązanie do montażu systemów oświetlenia

Konstrukcja Y zapewnia poprawę stabilności instalacji

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego	Średnica liny z drutu	Długość „Y” liny stalowej (YL)
SLD15Y500	195960	Stal	Ocynkowane galwanicznie	5:1	1.5 mm	0.5m

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	A	B	Obciążenie statyczne (F)	Ilość w opakowaniu
------------------	----------------	---	---	--------------------------	--------------------

SLD15Y500	195960	39 mm	5 mm	195N	1.0000
-----------	--------	-------	------	------	--------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Nie zawiera urządzenia blokującego nVent CADDY Speed Link.

DIAGRAMS



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER