

FIXAÇÃO ESTRUTURAL DO RAMAL AO ORIFÍCIO ROSQUEADO



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to concrete anchors or structural attachments with female threads

Can be used for bolting through steel

SPECIFICATIONS

Acabamento: Eletrogalvanizado

Material: Aço

Table 1/2

Número do catálogo	Número do artigo	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)	Comprimento (L)	Largura (W)	Diâmetro do parafuso (Sc)
CSBBRS3EG		3/8, 1/2	28.2 mm	40.4 mm	26.9 mm	0.375
CSBBRS3MEG	402241	10, 12	28.2 mm	40.4 mm	26.9 mm	10


Table 2/2

Número do catálogo	Número do artigo	Comprimento do parafuso (C)	Certificações
CSBBRS3EG		19mm	UL, OSHPD/HCAI, FM Approved, Seismic
CSBBRS3MEG	402241	19mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.

DIAGRAMS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER