



NVENT CADDY PYRAMID RL FIXED ROLLER SUPPORT



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Roller-based support designed specifically for rooftop applications

Roller capability allows longitudinal movement of pipe, resulting from thermal expansion or contraction

Polymeric rollers ensure corrosion free rotation

Base de espuma proporciona uma interface de baixa abrasão para uma melhor proteção da membrana do telhado

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

SPECIFICATIONS

Static Load Safety Factor:	3:1
Acabamento:	Galvanizado por imersão a quente
Material:	Polyethylene;Polypropylene;Steel
Temperatura:	-45 a 65°C

Table 1/3

Número do catálogo	Número do artigo	Seção do tubo	Pipe Size Range	NB/DN	Altura (H)	Comprimento (L)
PRF2	360470	2" Max	2 in max	50 Max	147 mm	203 mm
PRF3	360471	3" Max	3 in max	80 Max	159 mm	317.5 mm
PRF6	360472	6" Max	6 in max	150 Max	159 mm	483 mm


Table 2/3

Número do catálogo	Número do artigo	Largura (W)	A	Surface Area	Peso da unidade	Carga estática (F)
PRF2	360470	152 mm	114 mm	26452mm ²	0.5 kg	440N
PRF3	360471	203 mm	159 mm	59355mm ²	1 kg	1112N
PRF6	360472	203 mm	260 mm	91613mm ²	1.5 kg	2670N

Table 3/3

Número do catálogo	Número do artigo	Certificações
PRF2	360470	ITB
PRF3	360471	
PRF6	360472	ITB

DIAGRAMS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER